


WIL-F-240**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com





Filtr światła UV do dodatkowego wkręcania do rozwiązania Weidmüller Industry Light.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2799050000
Typ	WIL-F-240
GTIN (EAN)	4064675259084
Ilość	4 szt.

Drawings



WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Counterpart

Długość obudowy 240 mm



240 mm

Rodzina lamp WIL-LED: lampa LED o wysokości zaledwie 8 mm (9,4 mm z magnesem), zasilana 24 V DC, charakteryzująca się bardzo wysoką skutecznością świetlną i żywotnością (ponad 60 000 h). Konstrukcja bardzo solidna, dzięki całkowitemu zalaniu metalowej obudowy, i wodoszczelna (IP 67). Dzięki jasnej barwie 6500K (światło słoneczne) odpowiednia do wielu zastosowań. Opcjonalnie z przyłączem M12 ułatwiającym montaż. Dzięki niewielkiemu zużyciu energii, do pracy wystarczą mały zasilacz 24 V.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	2436210000
GTIN (EAN)	4050118448306
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	2527880000
GTIN (EAN)	4050118538762
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	2527890000
GTIN (EAN)	4050118538670
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	2527900000
GTIN (EAN)	4050118538687
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	2527910000
GTIN (EAN)	4050118538694
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	2527950000
GTIN (EAN)	4050118538939
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	2527990000
GTIN (EAN)	4050118538977
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	2527920000
GTIN (EAN)	4050118538908
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	2527960000
GTIN (EAN)	4050118538946
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	2527930000
GTIN (EAN)	4050118538915
Ilość	1 ST

WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Counterpart

Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	2527940000
GTIN (EAN)	4050118538922
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	2527970000
GTIN (EAN)	4050118538953
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	2527980000
GTIN (EAN)	4050118538960
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	2669240000
GTIN (EAN)	4050118682601
Ilość	1 ST

Długość obudowy 145 mm



145 mm

Rodzina lamp WIL-LED: lampa LED o wysokości zaledwie 8 mm (9,4 mm z magnesem), zasilana 24 V DC, charakteryzująca się bardzo wysoką skutecznością świetlną i żywotnością (ponad 60 000 h). Konstrukcja bardzo solidna, dzięki całkowitemu zalaniu metalowej obudowy, i wodoszczelna (IP 67). Dzięki jasnej barwie 6500K (światło słoneczne) odpowiednia do wielu zastosowań. Opcjonalnie z przyłączem M12 ułatwiającym montaż. Dzięki niewielkiemu zużyciu energii, do pracy wystarczą mały zasilacz 24 V.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-145... Wersja
Nr zam.	2669230000
GTIN (EAN)	4050118682618
Ilość	1 ST

Długość obudowy 240 mm



240 mm

Rodzina lamp WIL-LED: lampa LED o wysokości zaledwie 8 mm (9,4 mm z magnesem), zasilana 24 V DC, charakteryzująca się bardzo wysoką skutecznością świetlną i żywotnością (ponad 60 000 h). Konstrukcja bardzo solidna, dzięki całkowitemu zalaniu metalowej obudowy, i wodoszczelna (IP 67). Dzięki jasnej barwie 6500K (światło słoneczne) odpowiednia do wielu zastosowań. Opcjonalnie z przyłączem M12 ułatwiającym montaż. Dzięki niewielkiemu zużyciu energii, do pracy wystarczą mały zasilacz 24 V.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	2528030000
GTIN (EAN)	4050118539011
Ilość	1 ST

WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Counterpart

Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	2528020000
GTIN (EAN)	4050118539004
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	2528010000
GTIN (EAN)	4050118538991
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	2528000000
GTIN (EAN)	4050118538984
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	2576960000
GTIN (EAN)	4050118592863
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-4000D024-240... Wersja
Nr zam.	2617810000
GTIN (EAN)	4050118649185
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-4000D024-240... Wersja
Nr zam.	2770730000
GTIN (EAN)	4064675030799
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-4000D024-240... Wersja
Nr zam.	2732910000
GTIN (EAN)	4050118811797
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-2700D024-240... Wersja
Nr zam.	2633830000
GTIN (EAN)	4050118648959
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-2700D024-240... Wersja
Nr zam.	2680950000
GTIN (EAN)	4050118694710
Ilość	1 ST