

FP DUO DC RC MF SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Energooszczędne oświetlenie awaryjne o długim okresie eksploatacji

opracowane i przeznaczone do stosowania zgodnie z normą DIN EN 60598-2-22Lampa LED do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych (wstrząsy, wibracje, zakres temperatur)większa sprawność energetyczna i dłuższa żywotność niż świetlówekSzeroki zakres napięć wejściowych (20 V...60 V DC) pozwalający na użytkowanie na całym świeciewysoka klasa ognioodporności V0Wiązka skierowana w jedną stronęMoc 5 WWersje Wtykowa z wytrzymałym łącznikiem i łącznikiem okrągłymWstępnie zmontowane 2,5 mm²

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2815580000
Typ	FP DUO DC RC MF SP
GTIN (EAN)	4064675303671

FP DUO DC RC MF SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

Atesty



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)	E345151

Wymiary i masa

Głębokość	104 mm	Głębokość (cale)	4.0945 inch
Wysokość	121 mm	Wysokość (cale)	4.7638 inch
Szerokość	238 mm	Szerokość (cale)	9.3701 inch
Masa netto	546.48 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...85 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...55 °C
Wilgotność	92 % @ 25 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	4d250b5c-eac1-4909-8961-91bf1e921213

Informacje ogólne

Silikon	Nie	Rodzaj przyłącza	Złącze wtykowe okrągłe ze stałą liczbą biegunów
Klasa palności wg UL 94	V-0	Halogenki	Nie
rodzaj montażu	Mocowanie śrubami	Napięcie znamionowe	24 V
Stopień ochrony	IP67	Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2	Napięcie izolacji	<500 V (obudowa/PE)
Położenie montażowe, wskazówka montażowa	dowolnie	Stopień ochrony	II
Amplituda wygięcia	1.5 mm (2-9 Hz)	Wytrzymałość na wibracje EN 60721-3-3	Klasa 3M3 sinusoidalne, stacjonarne
Wytrzymałość na wstrząs EN 60721-3-3	Klasa 3M3 przenośne	Prąd przy oświetleniu	496 lm
Przekrój poprzeczny złącza, maks.	2.5 mm ²	Przekrój poprzeczny złącza, min.	0.5 mm ²
Wysokość	≤ 3000 m	Ochrona przed zwarciem	Tak, wewnętrzne
Barwa światła (CCT)	Cool White, 6000K, 6000K	Amplituda przyspieszenia	5 m/s ² (@ 9-200 Hz)
Okres eksploatacji LED	> 50.000 h	Prąd przy oświetleniu (łącznie w obu kierunkach)	496 lm
Kształt modułu LED	Inne	Klasa energetyczna (zgodnie z dyrektywą UE nr 874/2012)	Not required
Jasność	5000 cd	Przyspieszenie szczytowe, Typ L	70 m/s ²

Dane znamionowe wg IEC 60598-1

moc znamionowa	5 W	Znamionowe natężenie prądu	20 mA
napięcie wejściowe	20...60 V DC	Zakres napięcia wejściowego DC	20...60 V DC

FP DUO DC RC MF SP


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Klasifikacije

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		



FP DUO DC RC MF SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Rozdzielacz RC



Rozdzielacz H:
 Wyposażony w cztery bieguny rozdzielacz H imponuje wszechstronnością oraz klasą ochrony IP68.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RC D 4/4P	Wersja
Nr zam.	2819550000	
GTIN (EAN)	4064675591290	
Ilość		

M20

Kołpaki ochronne odpowiednie dla rozwiązań FieldPower i rodziny WIPL z okrągłym łącznikiem



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PC RC F	Wersja
Nr zam.	2833850000	
GTIN (EAN)	4064675591412	
Ilość		
Typ	PC RC M	Wersja
Nr zam.	2820090000	
GTIN (EAN)	4064675591405	
Ilość		

Złącze wtykowe – system przykręcany



Złącza okrągłe z systemem przykręcania charakteryzują się kompaktową konstrukcją. Dzięki temu można ich używać w wielu różnych zastosowaniach i branżach. Są one dostępne zarówno jako wtyki, jak i gniazda.

FP DUO DC RC MF SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	RC F P2	Wersja
Nr zam.	2788990000	
GTIN (EAN)	4064675591276	
Ilość		
Typ	RC M P2	Wersja
Nr zam.	2788980000	
GTIN (EAN)	4064675591269	
Ilość		
Typ	RC F P2 SP	Wersja
Nr zam.	2903200000	
GTIN (EAN)	4099986122376	
Ilość		
Typ	RC M P2 SP	Wersja
Nr zam.	2903190000	
GTIN (EAN)	4099986122369	
Ilość		