

**PC RC F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kołpaki ochronne odpowiednie dla rozwiązań FieldPower i rodziny WIPL z okrągłym łącznikiem

**Ogólne dane zamówieniowe**

Nr zam.	2833850000
Typ	<a href="#">PC RC F</a>
GTIN (EAN)	4064675591412

## PC RC F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E307231

## Wymiary i masa

Masa netto 3 g

## Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Specyfikacje techniczne kabla

Napięcie izolacji &lt;500 V (obudowa/PE)

## Dane ogólne techniczne

Podstawowy materiał obudowy PA 66 Stopień ochrony IP67

## Standardy ogólne

Nr certyfikatu (cULus) E307231

## Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94 V-2 Stopień ochrony IP67

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

## PC RC F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Złącze wtykowe – system przykręcany



Złącza okrągłe z systemem przykręcania charakteryzują się kompaktową konstrukcją. Dzięki temu można ich używać w wielu różnych zastosowaniach i branżach. Są one dostępne zarówno jako wtyki, jak i gniazda.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RC M P2 SP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2903190000</a>	
GTIN (EAN)	4099986 122369	
Ilość		

## Złącza DC



Złącza okrągłe z systemem przykręcania charakteryzują się kompaktową konstrukcją. Dzięki temu można ich używać w wielu różnych zastosowaniach i branżach. Są one dostępne zarówno jako wtyki, jak i gniazda.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RC M P2 M20 SP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2860650000</a>	
GTIN (EAN)	4064675576662	
Ilość		