

RC M P2 M20 SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Złącza okrągłe z systemem przykręcania charakteryzują się kompaktową konstrukcją. Dzięki temu można ich używać w wielu różnych zastosowaniach i branżach. Są one dostępne zarówno jako wtyki, jak i gniazda.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2860650000
Typ	RC M P2 M20 SP
GTIN (EAN)	4064675576662

RC M P2 M20 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

Atesty



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)	E307231

Wymiary i masa

Średnica	20 mm	Masa netto	12 g
----------	-------	------------	------

Temperatury

Temperatura magazynowania		Temperatura otoczenia	-25 °C...125 °C
Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...85 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	2	kodowanie	brak
Powierzchnia styku	Mosiądz	LED	Nie
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Podstawowy materiał obudowy	PA 66
Średnica kabla, maks.	13 mm	Średnica kabla, min.	7 mm
Materiał styków	Mosiądz	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	4 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.5 mm ²	Napięcie znamionowe	500 V
Znamionowe natężenie prądu	17.5 A	Stopień ochrony	IP68
Rodzaj styku	Złącze męskie	Przyłącze ekranu	Nie
Materiał pierścienia gwintowanego	tworzywo sztuczne	Przekrój przyłącza, maks.	4 mm ²
Przekrój przyłącza, min.	0.5 mm ²		

Dane ogólne

Liczba biegunów	2	Ścieżka połączenia	M20
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów	Tak	Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe
Podstawowy materiał obudowy	PA 66		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

RC M P2 M20 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Narzędzie montażowe do złączy okrągłych M20



Narzędzie:

To narzędzie idealnie nadaje się do montażu wbudowywanych złączy M20.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MTA RC	Wersja
Nr zam.	2884950000	
GTIN (EAN)	4064675852070	
Ilość		

Złącze wtykowe – system przykręcany



Złącza okrągłe z systemem przykręcania charakteryzują się kompaktową konstrukcją. Dzięki temu można ich używać w wielu różnych zastosowaniach i branżach. Są one dostępne zarówno jako wtyki, jak i gniazda.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RC F P2 SP	Wersja
Nr zam.	2903200000	
GTIN (EAN)	4099986122376	
Ilość		

M20

Kołpaki ochronne odpowiednie dla rozwiązań FieldPower i rodziny WIPL z okrągłym łącznikiem



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PC RC M	Wersja
Nr zam.	2820090000	
GTIN (EAN)	4064675591405	
Ilość		