

IE-TO-RJ12-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Mounting rail outlet, RJ 12, IP20
Nr zam.	2861240000
Typ	IE-TO-RJ12-C
GTIN (EAN)	4064675579236
Ilość	10 szt.

IE-TO-RJ12-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 15 g

Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40 °C...80 °C
Temperatura układania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

złącze 1	RJ12	Przyłącze 2	RJ12
Okablowanie	Sprzęgło	Barwny	beżowy, czarny
Podstawowy materiał obudowy	tworzywo sztuczne	Powierzchnia styku	Złoto na niklu
rodzaj montażu	TS 35	Ekranowanie	nieekranowane
Stopień ochrony	IP20	Cykle wpinania	≥ 200

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych TIA-1096-A

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

IE-TO-RJ12-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

