


CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	MetalliCard, Oznaczniki urządzeń, 15 x 45 mm, srebrny
Nr zam.	2863820000
Typ	CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE
GTIN (EAN)	4064675597407
Ilość	500 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Ostatnia data zamówienia	2025-06-30T00:00:00+02:00

CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	0.5 mm	Głębokość (cale)	0.0197 inch
Wysokość	15 mm	Wysokość (cale)	0.5906 inch
Szerokość	45 mm	Szerokość (cale)	1.7716 inch
Masa netto	1.86 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-55...130 °C
-------------------------------	--------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Wykonanie	wtykowy, z otworem montażowym 3,5 mm	
Szerokość	45 mm	
zakres temperatur roboczych, maks.	130 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-55 °C	
Barwny	srebrny	
Materiał podstawowy	Anodowane aluminium	
Nadrukowane znaki	neutralna	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	MetalliCard
Wielkość pola opisowego	15.2 x 42.2 mm	
Kompatybilna drukarka		
Liczba oznaczników w kombinacji	1 MetalliCard = Device markers	
Zakres temperatury stosowania	-55...130 °C	

Znaczniki urządzeń

Średnica otworu wierconego	3.30 mm
----------------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Rysunki

