

FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 22x58, gPV, 30 A
Nr zam.	2873880000
Typ	FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	4064675647645
Ilość	10 szt.

FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Wysokość	58 mm	Wysokość (cale)	2.2835 inch
Szerokość	22 mm	Szerokość (cale)	0.8661 inch
Masa netto	50 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...90 °C
-------------------------------	-------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Wkładka bezpiecznika

Standardowy bezpiecznik topikowy	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	Prąd	30 A
Znamionowe napięcie stałe	1500 V	Wymiarowana zdolność wyłączeniowa	10 kA
Materiał styków	srebrzone	Rozpraszanie mocy, maks.	9.8 W

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-02
ECLASS 15.0	27-14-20-02		

FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

