

## FUSE WSFL 22X58 70A 1K5V GPV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 22x58, gPV, 70 A
Nr zam.	<a href="#">2873890000</a>
Typ	FUSE WSFL 22X58 70A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	4064675647652
Ilość	10 szt.

## FUSE WSFL 22X58 70A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Wysokość	58 mm	Wysokość (cale)	2.2835 inch
Szerokość	22 mm	Szerokość (cale)	0.8661 inch
Masa netto	50 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Wkładka bezpiecznika

Standardowy bezpiecznik topikowy	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	Prąd	70 A
Znamionowe napięcie stałe	1500 V	Rozpraszanie mocy, maks.	12.4 W

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-02
ECLASS 15.0	27-14-20-02		

**FUSE WSFL 22X58 70A 1K5V GPV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rysunki**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

