

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM MultiMark LPC (Centrum przetwarzania etykiet)
Szybkie i sprawne oznaczenie urządzeń i sprzętu obsługowego
Laserowe wspomaganie wyrównywania
Ergonomiczne obsługiwane za pomocą przełącznika nożnego
Wysoka dokładność powtarzalności
Sterowanie przez oprogramowanie Weidmüller M-Print PRO©

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	systemy oznaczeniowe, Transfer ciepła, 300 DPI, MultiMark, etykiety, rolki etykietek
Nr zam.	2878190000
Typ	THM MULTIMARK LPC
GTIN (EAN)	4064675667568
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	648 mm	Głębokość (cale)	25.5118 inch
Wysokość	785 mm	Wysokość (cale)	30.9054 inch
Szerokość	466 mm	Szerokość (cale)	18.3464 inch
Masa netto	22000 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

systemy opisywania

typ znacznika	MultiMark, etykiety, rolki etykietek	założenia systemowe	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Metoda nadruku	Transfer ciepła	Interfejs	USB 2.0, Ethernet
Oprogramowanie system operacyjny	M-Print® PRO	Napięcie zasilania	100 - 240 V AC
	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	szybkość druku	max. 150 mm/s
Rozdzielczość druku, maks.	300 DPI	zasilanie bateriami	Nie
Pobierz	M-Print PRO	Objęte zakresem dostawy	Kabel USB, Wtyk Euro, Wtyczka UK, Wtyk US, Instrukcja obsługi, RIBBON MM-TB 25/360 SW taśma kolorowa, Płyta DVD z oprogramowaniem M-Print® PRO, Rdzeń taśmy kolorowej, Rolka drukarki, Aplikator wraz z jednostką laserową i stemplem, Stopa montażowa, Przełącznik nożny, Drukarka

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Taśmy kolorowe




Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Wersja	
Nr zam.	2005090000	Taśma kolorowa	
GTIN (EAN)	4050118390216		
Ilość	1 ST		

THM MULTIMARK PLUS



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Wersja	
Nr zam.	2672590000		
GTIN (EAN)	4050118708097		
Ilość	1 ST		