

THM SE-P 100 RT/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Dzięki neutralnym etykietom bezpieczeństwa, oznakowanie zgodne z normą ISO 7010 może być teraz wdrażane elastycznie i łatwo.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wersja | Oznacznik urządzeń, Oznaczniki urządzeń, 100 x 100 mm, czerwono-biały |
| Nr zam. | 2885710000 |
| Typ | THM SE-P 100 RT/WS |
| GTIN (EAN) | 4064675854319 |
| Ilość | 250 szt. |

THM SE-P 100 RT/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|
| Głębokość | 0.1 mm | Głębokość (cale) | 0.0039 inch |
| Wysokość | 100 mm | Wysokość (cale) | 3.937 inch |
| Szerokość | 100 mm | Szerokość (cale) | 3.937 inch |
| Masa netto | 2 g | | |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

Dane ogólne

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| Klej | Klej akrylanowy | Wykonanie | samoprzylepny |
| Szerokość | 100 mm | Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 110 °C | zakres temperatur roboczych, min. | -50 °C |
| Barwny | czerwono-biały | Halogenki | Tak |
| Materiał podstawowy | warstwa winylu | Nadrukowane znaki | neutralna |
| Aprobata zgodnie z UL 969 | Tak | | |


Znaczniki urządzeń

Halogenki Tak

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Drawings



THM SE-P 100 RT/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Taśmy kolorowe



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Typ | RIBBON MM 110/360 SW | Wersja | |
| Nr zam. | 2005070000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | | |
| Ilość | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Typ | MULTIMARK ROLLER 115 | Wersja | |
| Nr zam. | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| Ilość | 1 ST | | |

THM MULTIMARK PLUS



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Typ | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Wersja | |
| Nr zam. | 2672590000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | | |
| Ilość | 1 ST | | |