


## ESG-LP 6/17 MM SI



### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Wersja     | ESG, Oznaczniki urządzeń, 6 x 17 mm, srebrny |
| Nr zam.    | <a href="#">2885800000</a>                   |
| Typ        | ESG-LP 6/17 MM SI                            |
| GTIN (EAN) | 4064675854401                                |
| Ilość      | 24000 szt.                                   |

## ESG-LP 6/17 MM SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 0.05 mm | Głębokość (cale) | 0.002 inch  |
| Wysokość   | 6 mm    | Wysokość (cale)  | 0.2362 inch |
| Szerokość  | 17 mm   | Szerokość (cale) | 0.6693 inch |
| Masa netto | 0.01 g  |                  |             |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Dane ogólne

|                                    |                 |                                   |                              |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Klej                               | Klej akrylanowy | Wykonanie                         | samoprzylepny, bezhalogenowy |
| Szerokość                          | 17 mm           | Klasa palności wg UL 94           | V-0                          |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 150 °C          | zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C                       |
| Barwny                             | srebrny         | Halogenki                         | Nie                          |
| Materiał podstawowy                | Poliamid        | Nadrukowane znaki                 | bez                          |
| Aprobata zgodnie z UL 969          | Tak             |                                   |                              |

## Znaczniki urządzeń

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogenki | Nie |
|-----------|-----|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Rysunki**

