

SDQ T HANDLE T15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Przewody z zaciśniętymi końcówkami dają się zamocować w przestrzeniach przyłączeniowych techniką wtyku bezpośredniego lub za pomocą śrub. Weidmüller oferuje szeroką paletę wkrętaków.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzie montażowe, Długość końcówki: 150 mm
Nr zam.	2888320000
Typ	SDQ T HANDLE T15
GTIN (EAN)	4064675875369
Ilość	1 szt.

SDQ T HANDLE T15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i masa**

Średnica	15 mm	Masa netto	39.6 g
----------	-------	------------	--------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	Klucz inbusowy, T15	Wykonanie	Uchwyt T
---------------	---------------------	-----------	----------

Narzędzia do skręcania

Kształt	klucz nasadowy sześciokątny	rozmiar	T15
Długość końcówki	150 mm		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		