

SDQ T HANDLE T25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Przewody z zaciśniętymi końcówkami dają się zamocować w przestrzeniach przyłączeniowych techniką wtyku bezpośredniego lub za pomocą śrub. Weidmüller oferuje szeroką paletę wkrętaków.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wersja | Narzędzie montażowe, Długość końcówki: 150 mm |
| Nr zam. | 2888340000 |
| Typ | SDQ T HANDLE T25 |
| GTIN (EAN) | 4064675875383 |
| Ilość | 1 szt. |

SDQ T HANDLE T25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Wymiary i masa

| | | | |
|----------|-------|------------|---------|
| Średnica | 25 mm | Masa netto | 47.52 g |
|----------|-------|------------|---------|

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Nie dotyczy |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

Dane techniczne

| | | | |
|---------------|---------------------|-----------|----------|
| Opis artykułu | Klucz inbusowy, T25 | Wykonanie | Uchwyt T |
|---------------|---------------------|-----------|----------|

Narzędzia do skręcania

| | | | |
|------------------|-----------------------------|---------|-----|
| Kształt | klucz nasadowy sześciokątny | rozmiar | T25 |
| Długość końcówki | 150 mm | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000818 | ETIM 9.0 | EC000818 |
| ETIM 10.0 | EC000818 | ECLASS 14.0 | 21-04-02-27 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-02-27 | | |