

RC F P3 M20 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Złącza okrągłe z systemem „kliknięcia” umożliwiają szybkie tworzenie połączeń o wysokiej klasie ochrony. Są one dostępne zarówno jako wtyki, jak i gniazda.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2891840000
Typ	RC F P3 M20 C
GTIN (EAN)	4064675881261

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E307231

Wymiary i masa

Średnica	20 mm	Masa netto	0.01 g
----------	-------	------------	--------

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...60 °C
---------------------------	----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	3	kodowanie	brak
Powierzchnia styku	Mosiądz	LED	Nie
Rodzaj przyłącza	Zacisk dźwigni, SNAP IN	Podstawowy materiał obudowy	PA 66
Średnica kabla, maks.	13 mm	Średnica kabla, min.	7 mm
Materiał styków	Mosiądz	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1.5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.25 mm ²	Napięcie znamionowe	500 V
Znamionowe natężenie prądu	17.5 A	Stopień ochrony	IP68
Rodzaj styku	Złącze żeńskie	Przyłącze ekranu	Nie
Materiał pierścienia gwintowanego	tworzywo sztuczne	Przekrój przyłącza, maks.	4 mm ²
Przekrój przyłącza, min.	0.5 mm ²		

Dane ogólne

Liczba biegunów	3	Ścieżka połączenia	M20
Rodzaj przyłącza	Zacisk dźwigni, SNAP IN	Podstawowy materiał obudowy	PA 66

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		