

## HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Termokurczliwa tuleja może być zadrukowywana po 2 stronach i stosowana do znakowania i izolowania przewodów i kabli. Elastyczny, termokurczliwy materiał umożliwia mocne, idealne dopasowanie do przewodu, a tym samym oszczędza miejsce.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	TwinMark, Znaczniki kabli i przewodów, 1.2 - 2.4 mm, biały
Nr zam.	<a href="#">2904850000</a>
Typ	HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M
GTIN (EAN)	4099986685147
Ilość	1 szt.

## HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Głębokość	0.5 mm	Głębokość (cale)	0.0197 inch
Szerokość	4.2 mm	Szerokość (cale)	0.1654 inch
Długość	75000 mm	Długość (cale)	2952.75 inch
Masa netto	208 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia  
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane ogólne

Rodzaj nadruku	neutralna		
Szerokość	4.2 mm		
zakres temperatur roboczych, maks.	105 °C		
zakres temperatur roboczych, min.	-55 °C		
Barwny	biały		
Halogenki	Nie		
Długość	75000 mm		
Materiał podstawowy	poliolefin		
Nadrukowane znaki	bez		
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Szpuła z tuleją termokurczliwą	
Kompatybilna drukarka			
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers		

## Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	0.5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.25 mm <sup>2</sup>	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	2.4 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	1.2 mm	Zewnętrzna średnica przewodu	1.2 - 2.4 mm
Przekrój przyłącza przewodu	0.25 - 0.5 mm <sup>2</sup>		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Taśmy kolorowe



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">2448880000</a>	Taśma kolorowa	
GTIN (EAN)	4050118462944		
Ilość	1 ST		