

CABTITE OFRL BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Jednoelementowa rama jest wykonana ze stabilnego wymiarowo tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i może być szybko i łatwo zamontowana. Uszczelka z wkładką piankową gwarantuje skuteczne uszczelnienie klasy IP66 zgodne z normą DIN EN 60529 nawet na malowanych lub szorstkich powierzchniach.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Ramka zamykająca, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, Głęboka czerń, Wysokość: 77 mm, Szerokość: 9 mm, Głębokość: 62 mm, -40 °C... 120 °C
Nr zam.	2907560000
Typ	CABTITE OFRL BK
GTIN (EAN)	4099986539549
Ilość	20 szt.

CABTITE OFRL BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E223801

Wymiary i masa

Głębokość	62 mm	Głębokość (cale)	2.4409 inch
Wysokość	77 mm	Wysokość (cale)	3.0315 inch
Szerokość	9 mm	Szerokość (cale)	0.3543 inch
Masa netto	2.7 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

moment dokręcający	3 Nm	Silikon	Nie
Klasa palności wg UL 94	V-0	Halogenki	bezhalogenowy
Materiał podstawowy	Poliamid		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

CABTITE OFRL BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

