

IE-EBR-SMARTCARD-SR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Routery Industrial Security Weidmüller Bezpieczne sieci Zapora z funkcją Stateful Packet Inspection Przekazywanie adresów IP/portów Segmentacja sieci Łatwa integracja sieci maszynowych z sieciami produkcyjnymi dzięki zastosowaniu 1:1 NAT Bezpieczna i łatwa obsługa zdalna za pośrednictwem usługi dostępu zdalnego u-link firmy Weidmüller Twórz modułowe i przygotowane na przyszłość architektury sieciowe, korzystając z routingu statycznego i dynamicznego Bezpieczna komunikacja za pośrednictwem Internetu dzięki zastosowaniu funkcji IPsec i OpenVPN Stabilne i niezawodne połączenie internetowe nawet bez lokalnego połączenia z Internetem dzięki zintegrowaniu modułu łączności komórkowej 4G/LTE Pełna uniwersalność dzięki zastosowaniu interfejsów Fast Ethernet i Gigabit Ethernet o liczbie portów od 2 do 4.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Router smartcard,
Nr zam.	2909820000
Typ	IE-EBR-SMARTCARD-SR
GTIN (EAN)	409998622736 1
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Masa netto	6 g
------------	-----

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna
---------------------------	----------------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Obsługiwane w modelu routera	Wersja sprzętu	AA
	Obsługiwany model routera	IE-SR-4GT , IE-SR-4GT-LTE/4G-EU , IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA
	Wersja sprzętu	AI
	Obsługiwany model routera	IE-SR-4TX
	Wersja sprzętu	AJ
	Obsługiwany model routera	IE-SR-4TX-LTE/4G-EU , IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA
Cel użycia	Wersja sprzętu	AA
	Obsługiwany model routera	IE-SR-4GT-M
Cel użycia		Karta pamięci do zapisywania i wczytywania pliku konfiguracji routera

Ważna informacja

Informacje produktowe	Należy zwrócić uwagę na zgodność wersji sprzętowej routera z kartą SCM.
-----------------------	---

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ETIM 10.0	EC001068	ECLASS 14.0	19-17-03-04
ECLASS 15.0	19-17-03-04		

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ethernet



Odpowiednie do Kat. 5 (maks. 100 MHz) oraz Kat. 6 do 250 MHz (klasa E)
 Odpowiednie do PoE+ (wg IEEE 802.3at), IEEE 802.3bt typ 3 i 4)
 Zabezpieczenie wszystkich par przewodów
 Połączenie za pomocą gniazd RJ45
 Metalowa obudowa

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VDATA CAT6	Wersja
Nr zam.	1348590000	Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1,
GTIN (EAN)	4050118153002	802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4
Ilość	1 ST	

Zestaw do montażu w szafie 19"

Do montażu urządzeń na szynie DIN w szafach 19"



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RM-KIT	Wersja
Nr zam.	1241440000	Kit for 19"-rack mounting
GTIN (EAN)	4050118029154	
Ilość	1 ST	

Industrial Security Router



Routery Industrial Security Weidmüller Bezpieczne sieci Zapora z funkcją Stateful Packet Inspection
 Przekazywanie adresów IP/portów Segmentacja sieci Łatwa integracja sieci maszynowych z sieciami produkcyjnymi dzięki zastosowaniu 1:1 NAT Bezpieczna i łatwa obsługa zdalna za pośrednictwem usługi dostępu zdalnego u-link firmy Weidmüller Twórz modułowe i przygotowane na przyszłość architektury sieciowe, korzystając z routingu statycznego i dynamicznego
 Bezpieczna komunikacja za pośrednictwem Internetu dzięki zastosowaniu funkcji IPsec i OpenVPN Stabilne i niezawodne połączenie internetowe nawet bez lokalnego połączenia z Internetem dzięki zintegrowaniu modułu łączności komórkowej 4G/LTE Pełna uniwersalność dzięki zastosowaniu interfejsów Fast Ethernet i Gigabit Ethernet o liczbie portów od 2 do 4.

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-SR-4GT	Wersja
Nr zam.	2873910000	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4064675647676	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Ilość	1 ST	
Typ	IE-SR-4GT-LTE/4G-EU	Wersja
Nr zam.	2873920000	Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem uniwersalnym (4G/3G/2G), wersja EU, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4064675647683	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Ilość	1 ST	
Typ	IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA	Wersja
Nr zam.	2873930000	Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem szerokopasmowym (4G/3G), wersja US/EMEA, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4064675647690	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Ilość	1 ST	
Typ	IE-SR-4GT-M	Wersja
Nr zam.	2990450000	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4099986863521	10/100/1000BaseT(X), DNV, IP20, -25 °C...70 °C
Ilość	1 ST	
Typ	IE-SR-4TX	Wersja
Nr zam.	2751270000	Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4050118899955	10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Ilość	1 ST	
Typ	IE-SR-4TX-LTE/4G-EU	Wersja
Nr zam.	2751280000	Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem uniwersalnym (4G/3G/2G), wersja EU, Fast Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4050118899962	10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Ilość	1 ST	
Typ	IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA	Wersja
Nr zam.	2739630000	Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem szerokopasmowym (4G/3G), Model globalny, Fast Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4050118890365	10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Ilość	1 ST	