

CRIMPFIX R VARIO PZ3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Do automatycznego zdejmowania izolacji oraz zaciskania-
Szybka i wydajna obróbkaŁatwe dostosowanie do wyma-
ganego zakresu przekrojów przewodówZdejmowanie
izolacji i zaciskanie końcówek przewodów w jednym kro-
kuObróbka tulejek oraz styków innych producentów może
doprowadzić do awarii oraz uszkodzenia maszyny!

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Automaty, Automat do zdejmowania izolacji i zaci- skania
Nr zam.	2912420000
Typ	CRIMPFIX R VARIO PZ3
GTIN (EAN)	4099986535992
Ilość	1 szt.

CRIMPFIX R VARIO PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	485 mm	Głębokość (cale)	19.0944 inch
Wysokość	565 mm	Wysokość (cale)	22.2441 inch
Szerokość	335 mm	Szerokość (cale)	13.189 inch
Masa netto	22000 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

automaty do zdejmowania izolacji/zaciskania końcówek

napęd	Elektropneumatyczne	Przekrój tulejek na żyłę, max.	2.5 mm ²
Przekrój tulejek na żyłę, min.	0.5 mm ²	obszar zacisku, maks.	2.5 mm ²
obszar zacisku, min.	0.5 mm ²	Materiały zużywalne	łańcuchowo połączone końcówki tulejkowe

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		