

## FMC 5.2/1.0 SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Kołek ustalający (terminal), Stal, srebrny
Nr zam.	<a href="#">2920530000</a>
Typ	FMC 5.2/1.0 SC
GTIN (EAN)	4099986586499
Ilość	50 szt.

**FMC 5.2/1.0 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dane techniczne****Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Wymiary i masa**

Masa netto	0.97 g
------------	--------

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%


**Szyba nośna**

Wskazówka montażowa	Mocowanie śrubami	Materiał podstawowy	Stal
---------------------	-------------------	---------------------	------


**Klasyfikacje**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

### Rysunki



FMC 5.2/1.0 SC for 0514500000  
FMC 5.2/1.5 SC for 1805980000



## FMC 5.2/1.0 SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Stal



Stalowe szyny DIN są najpopularniejszym rozwiązaniem na rynku. Spośród metalowych szyn DIN cechują się najniższą ochroną przed zvarciami, podobną do stali nierdzewnej.

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">0514510000</a>	Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i	
GTIN (EAN)	4008190116620	pasywowane, Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 35 mm, Głębokość:	
Ilość	20 M	7.5 mm	