

**THM MULTIMARK PLUS R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	systemy oznaczeniowe, Drukarka termotransferowa, Termotransfer, 300 DPI, MultiMark, rolki etykietek
Nr zam.	<a href="#">2931840000</a>
Typ	THM MULTIMARK PLUS R
GTIN (EAN)	4099986669857
Ilość	1 szt.

## THM MULTIMARK PLUS R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	288 mm	Głębokość (cale)	11.3386 inch
Wysokość	460 mm	Wysokość (cale)	18.1102 inch
Szerokość	252 mm	Szerokość (cale)	9.9212 inch
Masa netto	10000 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## systemy opisywania

typ znacznika	MultiMark, rolki etykietek	Metoda nadruku	Termotransfer
Interfejs	USB 2.0, Ethernet	Oprogramowanie	M-Print® PRO
Napięcie zasilania	100 - 240 V AC	system operacyjny	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
szybkość druku	max. 150 mm/s	Rozdzielczość druku, maks.	300 DPI
Objęte zakresem dostawy	Przewód zasilający, Kabel USB, Wtyczka UK, Wytłk US, Sterownik drukarki, RIBBON MM-TB 25/360 SW taśma kolorowa, RIBBON MM 110/360 SW taśma kolorowa, Rolka drukarki, Rolka dociskowa, Moduł W-LAN		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

## THM MULTIMARK PLUS R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Taśmy kolorowe




Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Ilość	1 ST	
Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Ilość	1 ST	
Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Ilość	1 ST	
Typ	RIBBON MM 110/300 WS	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2918800000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4099986574878	
Ilość	1 ST	
Typ	RIBBON MM 84/300 WS	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2005040000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
Ilość	1 ST	

## THM MULTIMARK PLUS



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Ilość	1 ST	

**THM MULTIMARK PLUS R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Accessories**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**THM MULTIMARK PLUS R****Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	MULTIMARK R-FIX	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2931850000</a>	
GTIN (EAN)	4099986669888	
Ilość	1 ST	

## M-Print® PRO



Oprogramowanie M-Print® PRO jest profesjonalnym rozwiązaniem do® to profesjonalny, oparty na systemie Windows sposób druku oraz zamawiania etykiet i znaczników firmy Weidmüller. . Stosując to oprogramowanie można usprawnić proces oznaczania własnych urządzeń elektrycznych. Bez wysiłku, profesjonalnie i szybko można projektować i zamawiać materiały do znakowania: z tekstem, ramkami, liniami, grafikami, kodami paskowymi, numerami serii i zdjęciami. Zintegrowany katalog produktów do wszystkich etykiet i znaczników, łącznie ze zdjęciami, linkiem do strony internetowej i do arkusza danych produktu Oznaczniki i etykiety można projektować z dowolną liczbą poziomów. Dostosowane do indywidualnych potrzeb formatowanie poszczególnych znaków tekstu (RTF) Kopiowanie i wklejanie tekstów wraz z formatowaniem Dostępny w 20 wersjach językowych w formacie UNICODE Wprowadzanie danych w etykietach, arkuszach kalkulacyjnych lub bezpośrednio w programie Microsoft Excel Tworzenie skal; numeryczne oraz alfanumeryczne liczniki i sekwencje Szeroki wybór formatów obrazu (\*.bmp, \*.wmf, \*.png, \*.ico, \*.jpeg, \*.jpg, \*.tif, \*.gif) Biblioteka graficzna z symbolami elektrycznymi Możliwość skorzystania z opcji drukarek produktowych, np. ESG 9/20 do PrintJet; MultiMark dla drukarek termotransferowych Usługa aktualizowania on-line przez Internet Interfejs Weidmueller Configurator (WMC) Kreator importu obsługujący różne formaty plików (\*.txt, \*.csv, \*.xml, etc.) do tworzenia własnych skryptów importujących Przesyłanie danych z systemów CAE Stały podgląd wydruku: można sprawdzić wygląd wydruku nawet podczas projektowania, edycja WYSIWYG Obsługiwane urządzenia wyjściowe: wszystkie drukarki Weidmueller (np. PrintJet CONNECT, THM MultiMark, itd.) oraz standardowe drukarki ze sterownikiem Microsoft Windows®. Optymalne i szybkie dostosowywanie urządzeń wyjściowych Tworzenie wielopoziomowych struktur znaczników i etykiet

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	M-PRINT PRO	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1905490000</a>	program do oznaczania, Oprogramowanie, Windows 10, Windows
GTIN (EAN)	4032248526291	11, Oprogramowanie drukarki
Ilość	1 ST	