

## RC M P3 C SP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Złącza okrągłe z systemem „kliknięcia” umożliwiają szybkie tworzenie połączeń o wysokiej klasie ochrony. Są one dostępne zarówno jako wtyki, jak i gniazda.

### Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2992960000
Typ	<a href="#">RC M P3 C SP</a>
GTIN (EAN)	4099986872035

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

## Wymiary i masa

Średnica

20 mm

Masa netto

21.12 g

## Temperatury

Temperatura magazynowania

Temperatura otoczenia

-25 °C... 125 °C

Temperatura eksploatacyjna

-40 °C...60 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów

3

kodowanie

brak

Powierzchnia styku

Mosiądz

LED

Nie

Rodzaj przyłącza

PUSH IN, Zacisk dźwigni,  
PUSH IN z akuatorem

Podstawowy materiał obudowy

PA 66

Średnica kabla, maks.

13 mm

Średnica kabla, min.

7 mm

Materiał styków

Mosiądz

Przekrój przyłącza przewodu, maks.

1.5 mm<sup>2</sup>

Przekrój przyłącza przewodu, min.

0.25 mm<sup>2</sup>

Napięcie znamionowe

500 V

Znamionowe natężenie prądu

17.5 A

Stopień ochrony

IP68

Rodzaj styku

Złącze męskie

Przyłącze ekranu

Nie

Materiał pierścienia gwintowanego

tworzywo sztuczne

Przekrój przyłącza, maks.

4 mm<sup>2</sup>

Przekrój przyłącza, min.

0.5 mm<sup>2</sup>

## Dane ogólne

Liczba biegunów

3

Ścieżka połączenia

M20

Zabezpieczenie przez pomieszaniem  
biegunów

Tak

Rodzaj przyłącza

PUSH IN, Zacisk dźwigni,  
PUSH IN z akuatorem

Podstawowy materiał obudowy

PA 66

## Klasyfikacje

ETIM 8.0

EC002635

ETIM 9.0

EC002635

ETIM 10.0

EC002635

ECLASS 14.0

27-44-01-16

ECLASS 15.0

27-44-01-16

## RC M P3 C SP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Złącze wtykowe – system oparty na „kliknięciach”



Złącza okrągłe z systemem „kliknięcia” umożliwiają szybkie tworzenie połączeń o wysokiej klasie ochrony. Są one dostępne zarówno jako wtyki, jak i gniazda.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RC F P3 C SP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2992970000</a>	
GTIN (EAN)	4099986872042	
Ilość		

## Złącza AC



Złącza okrągłe z systemem „kliknięcia” umożliwiają szybkie tworzenie połączeń o wysokiej klasie ochrony. Są one dostępne zarówno jako wtyki, jak i gniazda.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RC F P3 M20 C SP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2992990000</a>	
GTIN (EAN)	4099986872066	
Ilość		

## Narzędzie montażowe do złącz okrągłych M20



Narzędzie:  
To narzędzie idealnie nadaje się do montażu wbudowywanych złącz M20.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MTA RC	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2884950000</a>	
GTIN (EAN)	4064675852070	
Ilość		