

**RC F P3 C SP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Złącza okrągłe z systemem „kliknięcia” umożliwiają szybkie tworzenie połączeń o wysokiej klasie ochrony. Są one dostępne zarówno jako wtyki, jak i gniazda.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Nr zam.	2992970000
Typ	<a href="#">RC F P3 C SP</a>
GTIN (EAN)	4099986872042

## Technical data

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

## Wymiary i masa

Średnica	20 mm	Masa netto	21.12 g
----------	-------	------------	---------

## Temperatury

Temperatura magazynowania		Temperatura otoczenia	-25 °C... 125 °C
Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...60 °C		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	3	kodowanie	brak
Powierzchnia styku	Mosiądz	LED	Nie
Rodzaj przyłącza	PUSH IN, Zacisk dźwigni, PUSH IN z akuatorem	Podstawowy materiał obudowy	PA 66
Średnica kabla, maks.	13 mm	Średnica kabla, min.	7 mm
Materiał styków	Mosiądz	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1.5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.25 mm <sup>2</sup>	Napięcie znamionowe	500 V
Znamionowe natężenie prądu	17.5 A	Stopień ochrony	IP68
Rodzaj styku	Złącze żeńskie	Przyłącze ekranu	Nie
Materiał pierścienia gwintowanego	tworzywo sztuczne	Przekrój przyłącza, maks.	4 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

## Dane ogólne

Liczba biegunów	3	Ścieżka połączenia	M20
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów	Tak	Rodzaj przyłącza	PUSH IN, Zacisk dźwigni, PUSH IN z akuatorem
Podstawowy materiał obudowy	PA 66		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

## RC F P3 C SP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Złącze wtykowe – system oparty na „kliknięciach”



Złącza okrągłe z systemem „kliknięcia” umożliwiają szybkie tworzenie połączeń o wysokiej klasie ochrony. Są one dostępne zarówno jako wtyki, jak i gniazda.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RC M P3 C SP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2992960000</a>	
GTIN (EAN)	4099986872035	
Ilość		

## Złącza AC



Złącza okrągłe z systemem „kliknięcia” umożliwiają szybkie tworzenie połączeń o wysokiej klasie ochrony. Są one dostępne zarówno jako wtyki, jak i gniazda.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RC M P3 M20 C SP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2992980000</a>	
GTIN (EAN)	4099986872059	
Ilość		

## Narzędzie montażowe do złącz okrągłych M20



Narzędzie:  
To narzędzie idealnie nadaje się do montażu wbudowywanych złącz M20.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MTA RC	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2884950000</a>	
GTIN (EAN)	4064675852070	
Ilość		