

KT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Narzędzia tnące z grzechotką. Przeznaczona do cięcia przewodów miedzianych i aluminium bez zagniatania. Niewielki nacisk ręczny ze względu na optymalne przełożenie dźwigni i technicznie zaawansowany napęd mimośrodowy.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	narzędzia do cięcia
Nr zam.	2993490000
Typ	KT 40
GTIN (EAN)	4099986874312
Ilość	1 szt.

KT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	37 mm	Głębokość (cale)	1.4567 inch
Wysokość	85 mm	Wysokość (cale)	3.3464 inch
Szerokość	305 mm	Szerokość (cale)	12.0078 inch
Masa netto	808.72 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Narzędzia do cięcia

Przewód sektorowy miedziany	3 x 50 SM	Kabel miedziany - drobny drut, max. (kcmil)	500 kcmil
kabel miedziany - cienkodrutowy, maks.	300 mm ²	Kabel miedziany - wielodrutowy, max. (kcmil)	600 kcmil
Kabel miedziany - wielodrutowy, max.	300 mm ²	Kabel miedziany, max. Ø	40 mm
Aluminiowy przewód sektorowy	4 x 50 SE	Kabel aluminiowy - wielodrutowy, max. (kcmil)	500 kcmil
Kabel aluminiowy wielodrutowy, maks. (mm ²)	300 mm ²	Kabel aluminiowy - wielodrutowy, max. Ø	40 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		