

FMC 5.2/1.5 BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Stopa mocująca do szyny mocującej, srebrny, Stal
Nr zam.	2999810000
Typ	FMC 5.2/1.5 BR
GTIN (EAN)	4099986900493
Ilość	50 szt.

FMC 5.2/1.5 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Wymiary i masa**

Masa netto	2.19 g
------------	--------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%


Szyna nośna

Wskaźówka montażowa	nitowane	Materiał podstawowy	Stal
---------------------	----------	---------------------	------



Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		


Drawings



FMC 5.2/1.0 BR 
FMC 5.2/1.5 BR



FMC 5.2/1.0 BR 
FMC 5.2/1.5 BR



FMC 5.2/1.5 BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****Stal**

Stalowe szyny DIN są najpopularniejszym rozwiązaniem na rynku. Spośród metalowych szyn DIN cechują się najniższą ochroną przed zwarzaniem, podobną do stali nierdzewnej.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN	Wersja	
Nr zam.	1805980000	Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i	
GTIN (EAN)	4032248274536	pasywowane, Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 35 mm, Głębokość:	
Ilość	20 M	15 mm	