

**FMC 5.2/1.5 BR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Stopa mocująca do szyny mocującej, srebrny, Stal
Nr zam.	<a href="#">2999810000</a>
Typ	FMC 5.2/1.5 BR
GTIN (EAN)	4099986900493
Ilość	50 szt.

**FMC 5.2/1.5 BR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Wymiary i masa**

Masa netto	2.19 g
------------	--------

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%


**Szyna nośna**

Wskaźówka montażowa	nitowane	Materiał podstawowy	Stal
---------------------	----------	---------------------	------


**Klasyfikacje**


ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

Drawings



FMC 5.2/1.0 BR  ○ ○  
FMC 5.2/1.5 BR  ○ ○  
○ ○ Ø 3.3 mm ○ ○  
5.7 mm



FMC 5.2/1.0 BR  ○ ○  
FMC 5.2/1.5 BR  ○ ○  
○ ○ Ø 3.3 mm ○ ○  
5.7 mm



**Accessories****Stal**

Stalowe szyny DIN są najpopularniejszym rozwiązaniem na rynku. Spośród metalowych szyn DIN cechują się najniższą ochroną przed zvarciami, podobną do stali nierdzewnej.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">1805980000</a>	Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i	
GTIN (EAN)	4032248274536	pasywowane, Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 35 mm, Głębokość:	
Ilość	20 M	15 mm	