

## HDC 10B TOBU 1M25G EXI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Opcja rozłączania kabli w obszarze Ex i ułatwia instalację i serwisowanie oraz umożliwia lepsze przygotowanie. Prezentowane tutaj obudowy Rockstar® Ex i są oznaczone jako przeznaczone do użytku zgodnie z ich oznaczeniem artykułu.

W związku z tym kolor niebieski nie jest wymagany. Do uzupełnienia obudowy wymagana jest niebieska dławica Ex i.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 4, Stopień ochrony: IP65, po podłączeniu, Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrząsk mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
Nr zam.	<a href="#">3001390000</a>
Typ	HDC 10B TOBU 1M25G EXI
GTIN (EAN)	4099986902459
Ilość	1 szt.



## HDC 10B TOBU 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Uszczelnienie chloroprenowe, -40 °C - +70 °C




Dławnice kablowe z poliamidu, które nadają się do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem Ex e (zwiększone bezpieczeństwo) oraz Ex i (bezpieczeństwo własne).

Firma Weidmüller oferuje szeroką gamę produktów, w tym dławnic kablowych, które są zgodne z wymaganiami norm, a ponadto wyróżniają się zwiększoną odpornością na uderzenia o energii do 4/7 J oraz mogą być użytkowane bez ograniczeń w zakresie temperatur do -60°C. Dławnice zostały poddane badaniom wg aktualnej normy EN 60079-0, a ponadto posiadają certyfikaty ATEX oraz IECEx.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VG M25 EXI 12-17 CR7J G4	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2722270000</a>	VG Exi 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exi),
GTIN (EAN)	4050118821505	Dławnica kablowa, proste, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17
Ilość	50 ST	mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
Typ	VG M25 EXI 14-18 CR7J G4	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2722280000</a>	VG Exi 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exi),
GTIN (EAN)	4050118821512	Dławnica kablowa, proste, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18
Ilość	25 ST	mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6

## Rozmiar 4



Możliwość rozłączania kabli w obszarze Ex i ułatwia instalację i serwisowanie oraz umożliwia lepsze przygotowanie.

Prezentowane tutaj wkłady Rockstar® Ex i są wyposażone w przyłącza PUSH IN, dzięki czemu zapewniają łatwe podłączenie.

Są przeznaczone do użytku zgodnie z ich oznaczeniem artykułu

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC HE 10 FP EXI	Wersja
Nr zam.	<a href="#">3001220000</a>	wkład HDC, złącze żeńskie, 500 V, 5 A, Liczba biegunów: 10, PUSH
GTIN (EAN)	4099986902329	IN, Rozmiar instalacji: 4
Ilość	1 ST	
Typ	HDC HE 10 MP EXI	Wersja
Nr zam.	<a href="#">3001230000</a>	wkład HDC, Złącze męskie, 500 V, 5 A, Liczba biegunów: 10, PUSH
GTIN (EAN)	4099986902336	IN, Rozmiar instalacji: 4
Ilość	1 ST	