

**CMA-A20-75-1A-1-1,5VA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Wtykowy przekładnik prądowy**

Wtykowe przekładniki prądowe są używane tam, gdzie wymagane są pomiary i przetwarzanie wysokich prądów do 5000 A. Nasze wtykowe przekładniki prądowe dostarczają prąd wtórny na poziomie 1 A lub 5 A. Firma Weidmüller oferuje również kompaktowe przekładniki prądowe o niskiej mocy do konwersji prądów do 600 A na napięcia do 333 mV.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Prąd pierwotny: 75 A, Prąd wtórny maks.: 1 A, Obciążenie wtórne: 1.5 VA, klasa dokładności: 1
Nr zam.	<a href="#">3008220000</a>
Typ	CMA-A20-75-1A-1-1,5VA
GTIN (EAN)	4099986909472
Ilość	1 szt.
Producent	ENTES Elektronik

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

## Wymiary i masa

Głębokość	57 mm	Głębokość (cale)	2.2441 inch
Wysokość	65 mm	Wysokość (cale)	2.5591 inch
Szerokość	47 mm	Szerokość (cale)	1.8504 inch
Masa netto	250 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-5 °C...40 °C
---------------------------	----------------------------	---------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Właściwości elektryczne

klasa dokładności	1	Prąd wtórny	0...1 A
Obciążenie wtórne	1.5 VA	Prąd pierwotny	75 A

## Właściwości techniczne

Stopień ochrony	IP20	Ciepły prąd znamionowy ciągły I <sub>c</sub> / I <sub>nc</sub>	1,2 x I <sub>znam.</sub>
Częstotliwość znamionowa	50 / 60 Hz		

## Koordynacja izolacji

klasa dokładności	1	Napięcie izolacji	3 kV / 1 min
-------------------	---	-------------------	--------------

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

CMA-A20-75-1A-1-1,5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Rysunki

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

