

**POWERCRIMPER VARIO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Racjonalizacja operacji zaciskania końcówek wymaga coraz większej automatyzacji poszczególnych czynności. „Optymalizacja czasów instalacji” - tego domagają się rozwijające się rynki od swoich partnerów strategicznych. Automaty umożliwiające racjonalną obróbkę materiałów przewodowych są odpowiedzią na tak sformułowane żądania. Dla klientów decydującą rolę odgrywają elastyczność i funkcjonalność produktów. Obszerna gama automatów marki Weidmüller oferuje profesjonalne i racjonalne rozwiązania w zakresie obróbki kabli.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Automaty, Praska
Nr zam.	<a href="#">3032890000</a>
Typ	POWERCRIMPER VARIO
GTIN (EAN)	409998698539 1
Ilość	1 szt.

## POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Głębokość	300 mm	Głębokość (cale)	11.811 inch
Wysokość	220 mm	Wysokość (cale)	8.6614 inch
Szerokość	190 mm	Szerokość (cale)	7.4803 inch
Masa netto	9000 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6a, 6b, 6c, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## automaty do zaciskania

napęd	elektryczne	czas taktowania	ok. 1 s
Przekrój tulejek na żyłę, max.	6 mm <sup>2</sup>	Przekrój tulejek na żyłę, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
obszar zacisku, maks.	6 mm <sup>2</sup>	obszar zacisku, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
długość zaciskanej końcówki	12 mm	Materiały zużywalne	z kołnierzem plastikowym i bez, luźne końcówki kablowe, do izolowanych końcówek kablowych części luzem
przyłącze elektryczne	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	Głębokość wsuwania	38 mm
zakres zaciskowy	0.5 - 6.00 mm <sup>2</sup>		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		



## Akcesoria

## Akcesoria / części zamienne

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ADAPTER PCV HTO	Wersja
Nr zam.	<a href="#">3064900000</a>	Automaty, Praska
GTIN (EAN)	4099987058353	
Ilość	1 ST	
Typ	EINSATZPAAR PZ 16E	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9012640000</a>	16mm <sup>2</sup> , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4008190114831	
Ilość	1 ST	
Typ	EINSATZPAAR PZ 6/5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9011620000</a>	6mm <sup>2</sup> , Zagniatanie trapezowe
GTIN (EAN)	4008190207939	
Ilość	1 ST	
Typ	ERTE ES PZ ZH 16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9054580000</a>	
GTIN (EAN)	4032248052493	
Ilość	1 ST	
Typ	STORAGEBOX PCV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">3043810000</a>	Automaty, Praska
GTIN (EAN)	4099987017084	
Ilość	1 ST	
Typ	ADAPTER PCV HTO	Wersja
Nr zam.	<a href="#">3064900000</a>	Automaty, Praska
GTIN (EAN)	4099987058353	
Ilość	1 ST	
Typ	EINSATZPAAR PZ 16E	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9012640000</a>	16mm <sup>2</sup> , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4008190114831	
Ilość	1 ST	
Typ	EINSATZPAAR PZ 6/5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9011620000</a>	6mm <sup>2</sup> , Zagniatanie trapezowe
GTIN (EAN)	4008190207939	
Ilość	1 ST	
Typ	ERTE ES PZ ZH 16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9054580000</a>	
GTIN (EAN)	4032248052493	
Ilość	1 ST	
Typ	STORAGEBOX PCV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">3043810000</a>	Automaty, Praska
GTIN (EAN)	4099987017084	
Ilość	1 ST	