

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	3042000000
Typ	UC20-EM-232-485
GTIN (EAN)	4099987013352
Ilość	1 szt.

UC20-EM-232-485

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	66.5 mm	Głębokość (cale)	2.6181 inch
Wysokość	40.5 mm	Wysokość (cale)	1.5945 inch
Szerokość	18.5 mm	Szerokość (cale)	0.7283 inch
Masa netto	0 g		

Dane przyłącza

Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG)	AWG 20	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG)	AWG 16
Rodzaj przyłącza	PUSH IN	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.	1.5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.	0.14 mm ²		

Dane systemowe

Interfejs	RS232/485	Separacja galwaniczna	500 V DC
Przyłącze	PUSH IN		

Zasilacz

Napięcie zasilania	5 V DC $\pm$ 4 % przez UC20	Pobór prądu od Isys, typ.	<200 mA
--------------------	-----------------------------	---------------------------	---------

Ważna informacja

Informacje produktowe	The matching end brackets are included with the control.
-----------------------	--

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001423	ETIM 9.0	EC001423
ETIM 10.0	EC001423	ECLASS 14.0	27-24-22-08
ECLASS 15.0	27-24-22-08		

Akcesoria**BLF 3.50/180LR**

Efektywne wykonywanie połączeń w ograniczonej przestrzeni: listwa żeńska ze złączem sprężynowym (PUSH IN) używana wraz z listwami męskim w rastrze 3,50 mm.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BLF 3.50/08/180LR SN OR...	Wersja
Nr zam.	2459740000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.50 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4050118475159	8, 180°, PUSH IN z akuatorem, Przekrój przewodu (przyłącze
Ilość	48 ST	znamionowe), maks.: 1.5 mm ² , skrzynia