

CXI CCP 2P RD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Mostek poprzeczny dla gniazd w gamie CUBESERIES CRI.
Wersje z czerwonym i niebieskim tworzywem sztucznym do kodowania potencjałów
Wersje dla gniazd PUSH IN: Mostek poprzeczny 8-stykowy dla A1 i A2 na cewce
Mostek wtykowy 2-stykowy do łączenia sąsiednich gniazd
Mostek wtykowy 2-stykowy do łączenia kanałów wyjściowych w ramach jednego gniazda
Wersja z gniazdami skręcanymi: Mostek krzyżowy 8-stykowy do łączenia sąsiednich gniazd

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	CUBESERIES, Połączenie poprzeczne
Nr zam.	3052650000
Typ	CXI CCP 2P RD
GTIN (EAN)	4099987022477
Ilość	20 szt.

CXI CCP 2P RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 0.75 g

Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane mostka poprzecznego

Prąd znamionowy	10 A	izolacja	Tak
Zabezpieczone przed dotknięciem	Tak	Barwny	czerwony
Liczba mostkowanych zacisków	2	Liczba biegunów	2
rodzaj montażu	wtykany	Wykonanie	nie można przycinać na długość

dane znamionowe UL

Prąd znamionowy (UL) 10 A


Dane ogólne

Wykonanie nie można przycinać na długość Barwny czerwony

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Przykład zastosowania



Pozostafe

Type code CUBESERIES accessories versions

