

**CXM CCS 6P GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	CUBESERIES, Połączenie poprzeczne
Nr zam.	<a href="#">3053180000</a>
Typ	CXM CCS 6P GY
GTIN (EAN)	4099987023009
Ilość	2 szt.

## CXM CCS 6P GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	11.3 mm	Głębokość (cale)	0.4449 inch
Wysokość	13.8 mm	Wysokość (cale)	0.5433 inch
Szerokość	135.7 mm	Szerokość (cale)	5.3425 inch
Masa netto	9 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna
---------------------------	----------------------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane mostka poprzecznego

Prąd znamionowy	10 A	izolacja	Tak
Zabezpieczone przed dotknięciem	Tak	Barwny	szary
Liczba mostkowanych zacisków	6	Liczba biegunów	6
Raster w mm (P)	26.20 mm	rodzaj montażu	wtykany

## Dane ogólne

Barwny	szary
--------	-------


## Dane przyłączeniowe

Raster w mm (P)	26.20 mm
-----------------	----------

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Przykład zastosowania



Pozostafe

**Type code CUBESERIES accessories versions**

