


THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	3062890000
Typ	THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS
GTIN (EAN)	4099987049283
Ilość	2750 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	0.07 mm	Głębokość (cale)	0.0028 inch
Wysokość	25.4 mm	Wysokość (cale)	1 inch
Szerokość	57.2 mm	Szerokość (cale)	2.252 inch
Masa netto	0.32 g		

Dane ogólne

Rodzaj nadruku	neutralna	Szerokość	57.2 mm
Klasa palności wg UL 94	V-0	zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	Barwny	biały
Halogenki	Tak	Materiał podstawowy	warstwa winylu
Nadrukowane znaki	bez	Wielkość pola opisowego	19.1 x 25.4 mm
Ilość na rolkę	2750		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak
-----------	-----

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		