

MOPL K6 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



seria Klippon® K, akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wersja | Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Płytki montażowa, Płyta montażowa, Wysokość: 145 mm, Szerokość: 183 mm, Głębokość: 2 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa ocynkowana, ocynkowany, srebrny |
| Nr zam. | 3073110000 |
| Typ | MOPL K6 STAHL |
| GTIN (EAN) | 4008190858049 |
| Ilość | 1 szt. |

Dane techniczne

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Wymiary i masa

| | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| Głębokość | 2 mm | Głębokość (cale) | 0.0787 inch |
| Wysokość | 145 mm | Wysokość (cale) | 5.7086 inch |
| Szerokość | 183 mm | Szerokość (cale) | 7.2047 inch |
| Wymiar mocowania wysokość | 72.5 mm | Wymiar mocowania szerokość | 162 mm |
| Masa netto | 357 g | | |

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

Informacje ogólne

| | | | |
|-------------------|------------|---------------------|---------------------------|
| Grubość materiału | 2 mm | Rodzaj zamocowania | przykręcany |
| Powierzchnia | ocynkowany | Materiał podstawowy | blacha stalowa ocynkowana |

Informacje ogólne Akcesoria

| | | | |
|----------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| Grubość materiału | 2 mm | Rodzaj zamocowania | przykręcany |
| Powierzchnia | ocynkowany | Materiał podstawowy | blacha stalowa ocynkowana |
| Wymiar mocowania szerokość | 162 mm | Wymiar mocowania wysokość | 72.5 mm |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ETIM 10.0 | EC000213 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 | | |

MOPL K6 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Głębokość 7,5 mm

seria Klippon® K, akcesoria



Ogólne dane zamówieniowe

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Typ | TS35X7.5 ST K6 | Wersja | |
| Nr zam. | 8000003903 | Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szerokość: 172 mm, bez otworu | |
| GTIN (EAN) | 4050118652666 | podłużnego, Stal, ocynkowany, chromowany | |
| Ilość | 20 ST | | |