

MOPL K61 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



seria Klippon® K, akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Płytki montażowa, Płytki montażowa, Wysokość: 145 mm, Szerokość: 245 mm, Głębokość: 2 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa ocynkowana, ocynkowany, srebrny
Nr zam.	3073120000
Typ	MOPL K61 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858056
Ilość	1 szt.

MOPL K61 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Głębokość 7,5 mm



Gama obudów Klippon® POK jest wykonana z wysokiej jakości poliestru wzmocnionego włóknem szklanym i idealnie sprawdza się w zastosowaniach i środowiskach, w których wymagana jest odporność na korozję, odporność na uderzenia i wysoki stopień ochrony IP.

Główne zalety szerokiej gamy produktów:

17 różnych wielkości
Dwa standardowe wykończenia (kolory): szary (podobny do RAL 7001 do zastosowań przemysłowych) i czarny (podobny do RAL 9011 do zastosowań w trudnych warunkach, Ex)
Wiek ze śrubami ze stali nierdzewnej z łbem krzyżowym lub z rowkiem
Prasowana uszczelka wykonana z silikonu lub chloropenu
Otwory mocujące poza obszarem uszczelnienia gwarantują wysokie zabezpieczenie przed przeciekami i wnikaniem zgodnie z wymaganiami klasy IP66
Udarowość sięgająca 7 dżuli
Mocowanie bezpośrednio w obudowie lub za pomocą wewnętrznych płyt montażowych
Możliwość montażu naściennego dzięki otworom mocującym lub stopce montażowej
Gwint mocujący przygotowany do montażu szyn i płytek
Klasa odporności ogniowej do E60 w zależności od konfiguracji
Weidmüller wykonuje i dostarcza ten typ obudowy zgodnie z życzeniami klientów - kompletnie wyposażoną w niezbędne złącza i dławnice.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS35X7.5 ST POK 1626	Wersja
Nr zam.	8000003909	Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szerokość: 243 mm, bez otworu
GTIN (EAN)	4050118652673	podłużnego, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Ilość	20 ST	
Typ	TS35X7.5 ST K61	Wersja
Nr zam.	8000037567	Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szerokość: 243 mm, z otworem
GTIN (EAN)	4050118653298	podłużnym, Stal, ocynkowany, chromowany
Ilość	20 ST	