

IE-AD-3RJ12-1:1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Jeśli potrzebują Państwo adaptera, który pozwoli wykorzystać 8-żyłowy kabel instalacyjny do dwóch 4-żyłowych zadań, wtedy idealnym wyborem jest moduł rozdzielający kable marki Weidmüller.

Cechy:

IP20 kat.5 wąska forma pozwala je wtykać obok siebie w panelu krosowniczym

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Moduł rozdziela kable, IP20
Nr zam.	3095680000
Typ	IE-AD-3RJ12-1:1
GTIN (EAN)	4099987117050
Ilość	10 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 37 g

Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

złącze 1	RJ12	Przyłącze 2	RJ12
Barwny	czarny	Podstawowy materiał obudowy	PBT, UL 94: V-0
Powierzchnia styku	Złoto na niklu	Ekranowanie	nieekranowane
Stopień ochrony	IP20	Cykle wpinania	750

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych TIA-1096-A

Właściwości elektryczne

Opór izolacji 1000 MΩ at 500 V DC Napięcie znamionowe 125 V

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

