

IE-AD-3RJ12-1:1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Jeśli potrzebują Państwo adaptera, który pozwoli wykorzystać 8-żyłowy kabel instalacyjny do dwóch 4-żyłowych zadań, wtedy idealnym wyborem jest moduł rozdzielający kable marki Weidmüller.

Cechy:

IP20 kat.5 wąska forma pozwala je wtykać obok siebie w panelu krosowniczym

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Cable splitter module, IP20
Nr zam.	3095680000
Typ	IE-AD-3RJ12-1:1
GTIN (EAN)	4099987117050
Ilość	10 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto

37 g

Temperatury

Temperatura magazynowania

Temperatura eksploatacyjna

-40 °C...85 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

złącze 1

RJ12

Przyłącze 2

RJ12

Barwny

czarny

Podstawowy materiał obudowy

PBT, UL 94: V-0

Powierzchnia styku

Złoto na niklu

Ekranowanie

nieekranowane

Stopień ochrony

IP20

Cykle wpinania

750

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych

TIA-1096-A

Właściwości elektryczne

Opór izolacji

1000 MΩ at 500 V DC

Napięcie znamionowe

125 V

Klasyfikacje

ETIM 8.0

EC000313

ETIM 9.0

EC000313

ETIM 10.0

EC000313

ECLASS 14.0

27-44-03-20

ECLASS 15.0

27-44-03-20

