

DC SB M 50A 2POL CG 1KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Fotowoltaika, Przełącznik przesuwany obciążeniowy, 1000 V, wersja DC, 50 A, 2 bieguny, Przełączanie ręczne, Dławnica kablowa
Nr zam.	3123770000
Typ	DC SB M 50A 2POL CG 1KV
GTIN (EAN)	4099987271981
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Number of contacts normally closed: 0
Number of switching positions: 2
Lockable: Yes
The switch is mounted using 4 screws.
Protection class (IP): 65
Polyester housing with M25 cable Gland with multiple sealing inserts for PV conductor with max. conductor cross-section: 6 mm².
Dimensions HxWxD: 165x140x121.5 mm.
Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Part 107 (EN 60947-3)

