

CUTFIX PRO FEEDER XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Do automatycznego przycinania pojedynczych kabli na długość. Duża dokładność powtarzalności ze względu na precyzyjny serwonapęd DC. Interfejs do sterowania automatem do cięcia za pośrednictwem komputera PC.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	3125090000
Typ	CUTFIX PRO FEEDER XL
GTIN (EAN)	4099987282055
Ilość	1 szt.

CUTFIX PRO FEEDER XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	370 mm	Głębokość (cale)	14.5669 inch
Wysokość	250 mm	Wysokość (cale)	9.8425 inch
Szerokość	300 mm	Szerokość (cale)	11.811 inch
Masa netto	13000 g		

automaty do przycinania kabli

Moc przyłączeniowa	0.1 kW	preselekcja ilości, maks.	Kod zmiennej ilości części
napęd	elektryczne	klawiatura	Ekran dotykowy
Wyświetlacz wskaźnika	Wyświetlacz LCD	preselekcja długości, maks.	999999 mm
preselekcja długości, min.	10 mm	Oprogramowanie	do wymiany danych z komputerem PC
przepust (maks. średnica)	średnica zewnętrzna 8 mm	przyłącze elektryczne	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Pojedyncze przewody elastyczne/ jednodrutowe	maks. 10 mm ² / maks. 2,5 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		