

## IE-C6GO6LD0002F40F40-X-K3KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Kabel Patch, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.2 m, 6 kV
Nr zam.	<a href="#">3136130002</a>
Typ	IE-C6GO6LD0002F40F40-X-K3KV
GTIN (EAN)	4099987349277
Ilość	30 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Długość	0.2 m	Długość (cale)	7.874 inch
Masa netto	7 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...60 °C
---------------------------	----------------------------	----------------

## Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	TIA-1096-A	Komunikacyjne instalacje kablowe zależne od aplikacji	VDE-AR-N 4100:2019-04
--------------------------------	------------	---	-----------------------

## Budowa kabla

średnica płaszczka	4.8 mm	kolor płaszczka	szary
Przekrój	3x2xAWG 24/7	Ekranowanie	U/UTP
liczba żył	6	Średnica płaszczka, maks.	5 mm
Średnica płaszczka, min.	4.6 mm	tworzywo płaszczka	LSZH

## Wtyczka

Wtyk po prawej	RJ12, IP20, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane	Wtyk po lewej	RJ12, IP20, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane
----------------	---	---------------	---

## Własności kabli elektrycznych

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV	Opór izolacji	≥ 100 MΩ
Kategoria	Cat.3	Napięcie izolacji, maks.	300 V

## Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Odporność na olej	No	Barwny	czerwony, szary
Halogenki	Nie	odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	in accordance with IEC 60332-1

## wtyki lewe

Wtyk po lewej	RJ12, IP20, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane
---------------	---

## wtyki prawe

Wtyk po prawej	RJ12, IP20, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane
----------------	---

**IE-C6GO6LD0002F40F40-X-K3KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		