

IE-C6GO6LD0010F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wersja | Kabel Patch, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 1 m, 6 kV |
| Nr zam. | 3136130010 |
| Typ | IE-C6GO6LD0010F40F40-X-K3KV |
| GTIN (EAN) | 4099987349321 |
| Ilość | 40 szt. |

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|------|----------------|--------------|
| Długość | 1 m | Długość (cale) | 39.3701 inch |
| Masa netto | 27 g | | |

Temperatury

| | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania | Temperatura eksploatacyjna | -20 °C...60 °C |
|---------------------------|----------------------------|----------------|

Standardy ogólne

| | | | |
|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| Norma dot. łączników wtykowych | TIA-1096-A | Komunikacyjne instalacje kablowe zależne od aplikacji | VDE-AR-N 4100:2019-04 |
|--------------------------------|------------|---|-----------------------|

Budowa kabla

| | | | |
|--------------------------|--------------|---------------------------|-------|
| średnica płaszczka | 4.8 mm | kolor płaszczka | szary |
| Przekrój | 3x2xAWG 24/7 | Ekranowanie | U/UTP |
| liczba żył | 6 | Średnica płaszczka, maks. | 5 mm |
| Średnica płaszczka, min. | 4.6 mm | tworzywo płaszczka | LSZH |

Wtyczka

| | | | |
|----------------|---|---------------|---|
| Wtyk po prawej | RJ12, IP20, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane | Wtyk po lewej | RJ12, IP20, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane |
|----------------|---|---------------|---|

Własności kabli elektrycznych

| | | | |
|-----------------------------|-------|--------------------------|----------|
| Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV | Opór izolacji | ≥ 100 MΩ |
| Kategoria | Cat.3 | Napięcie izolacji, maks. | 300 V |

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

| | | | |
|-------------------|-----|---|--------------------------------|
| Odporność na olej | No | Barwny | czerwony, szary |
| Halogenki | Nie | odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | in accordance with IEC 60332-1 |

wtyki lewe

| | |
|---------------|---|
| Wtyk po lewej | RJ12, IP20, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane |
|---------------|---|

wtyki prawe

| | |
|----------------|---|
| Wtyk po prawej | RJ12, IP20, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane |
|----------------|---|

IE-C6GO6LD0010F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 | | |