

**BRES BO-OFM-14-B WALLMOUNT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Fotowoltaika, Stopa montażowa, Część zamienna, Stopa montażowa, 10 MPP, 12 MPP
Nr zam.	<a href="#">3139430000</a>
Typ	BRES BO-OFM-14-B WALLMOUNT
GTIN (EAN)	4099987378406
Ilość	1 szt.

**BRES BO-OFM-14-B WALLMOUNT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Dopuszczenia**

Atesty



ROHS

Zgodny

**Wymiary i masa**

Głębokość	25 mm	Głębokość (cale)	0.9842 inch
Wysokość	67 mm	Wysokość (cale)	2.6378 inch
Szerokość	28 mm	Szerokość (cale)	1.1024 inch
Masa netto	83 g		

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

**Klasyfikacje**

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		