

## TCB INL THIRD 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Zainspirowane 5S i ręcznymi metodami zarządzania, wkłady piankowe od Weidmüller gwarantują wydajne i schludne miejsce pracy. Zaprojektowane jako rozwiązanie modułowe, zapewniają szereg korzyści, które można dobrać zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

### Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	3155290000
Typ	<a href="#">TCB INL THIRD 6</a>
GTIN (EAN)	4099987654685
Ilość	1 szt.

## TCB INL THIRD 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	50 mm	Głębokość (cale)	1.9685 inch
Wysokość	390 mm	Wysokość (cale)	15.3543 inch
Szerokość	185 mm	Szerokość (cale)	7.2835 inch
Średnica	0 mm	Masa netto	1042.01 g

## Dane techniczne

Opis artykułu	Uniwersalna, duża wykładzina piankowa, bez zamocowania
---------------	--

## Skrzynka narzędziowa

Wyposażenie	z użyciem narzędzi
-------------	--------------------

## Asortyment

Średnica	0 mm
----------	------

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

## TCB INL THIRD 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Narzędzia do skręcania kabli



Wkrętaki do mocowania i demontowania dławnic kablowych i akcesoria o rozwartości klucza 11-36. Możliwe skręcanie bądź demontowanie wielu rzędów dławnic. Bez deformowania dławnic kablowych od SW 11 do SW 36. Płynne ustawianie rozwartości klucza. Funkcja grzechotki: nie trzeba zdejmować narzędzia z przykręcanej śruby. Prawdziwe narzędzie jednoręczne.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FLECAFIX 11/24	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9015900000</a>	Cable gland tool
GTIN (EAN)	4032248309573	
Ilość	1 ST	
Typ	FLECAFIX 24/36	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9015980000</a>	Cable gland tool
GTIN (EAN)	4032248309597	
Ilość	1 ST	

## Screwty® narzędzie do dławnic kablowych



Doskonałe narzędzie w każdym z możliwych zastosowań. Screwty® jest idealnym narzędziem wielofunkcyjnym do pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajów kabli czujników i elementów wykonawczych. Nawet trudnodostępne wtyki okrągłe stają się osiągalne dzięki użyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokręca i odkręca złącza, bez konieczności użycia dużej siły. Wkrętak Screwty® jest rozwiązaniem unikatowym, a zarazem globalnym, ponieważ pasuje do większości kabli i wtyków innych dostawców (ponad 90 %). Screwty® składa się z rękojeści z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzięki temu można go używać do wszystkich rozmiarów: złączy wtykowych okrągłych M12 i M8, adaptowalnych wtyków i gniazd M12F i M8F, a także wtyków i gniazd M23.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SCREWTY SET	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1910000000</a>	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248436842	
Ilość	1 ST	