

## TCB INL THIRD 7

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Zainspirowane 5S i ręcznymi metodami zarządzania, wkłady piankowe od Weidmüller gwarantują wydajne i schludne miejsce pracy. Zaprojektowane jako rozwiązanie modułowe, zapewniają szereg korzyści, które można dobrać zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

### Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	3155300000
Typ	<a href="#">TCB INL THIRD 7</a>
GTIN (EAN)	4099987654692
Ilość	1 szt.

## TCB INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	50 mm	Głębokość (cale)	1.9685 inch
Wysokość	390 mm	Wysokość (cale)	15.3543 inch
Szerokość	185 mm	Szerokość (cale)	7.2835 inch
Średnica	0 mm	Masa netto	477.56 g

## Dane techniczne

Opis artykułu	Uniwersalna, duża wykładzina piankowa, bez zamocowania
---------------	--

## Skrzynka narzędziowa

Wyposażenie	z użyciem narzędzi
-------------	--------------------

## Asortyment

Średnica	0 mm
----------	------

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

## TCB INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## z wyświetlaczem LED



Głównym zadaniem testera napięcia jest stwierdzenie braku napięcia. 2-biegunowy tester napięcia to jedyny certyfikowany instrument kontrolny spełniający wymogi ustawy o bezpieczeństwie pracy. Z wyświetlaczem LCD Zgodnie z normą VDE Wysoka wytrzymałość na napięcia szczytowe Właściwy tester do każdego obszaru zastosowania

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VT DIGI PRO	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9918870000</a>	Narzędzia do testowania, Dwubiegunowy bufor napięciowy
GTIN (EAN)	4032248405756	
Ilość	1 ST	

## Bezdotykowe testery napięcia



Reaguje w odległości 4 mm Metoda pojemnościowa nie wymaga przepływu prądu Niewidoczne przerwanie kabla daje się wykryć z tolerancją do kilku mm Rozpoznaje przewodzące przewody w gniazdkach, bębnach kablowych, rozdzielniach itd. Wskaźnik: optyczny jak też optyczny i akustyczny Łącznie z funkcją latarki w wersji VT LCL

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VT LCL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2436670000</a>	Narzędzia do testowania, Wykrywacz przewodów
GTIN (EAN)	4050118450033	
Ilość	1 ST	

## Bezdotykowe testery pola magnetycznego



Reaguje z odległości 4 mm do testów eksploatacyjnych zaworów elektromagnetycznych, przekaźników, cewek i styczników możliwość badania wszystkich rodzajów pól magnetycznych sygnały wizualne i dźwiękowe w tym funkcja świecenia

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VT M	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2436680000</a>	Narzędzia do testowania, Bezdotykowy tester pola magnetycznego
GTIN (EAN)	4050118450019	
Ilość	1 ST	