


Zdjęcie produktu



Uniwersalny

Cztery różne wielkości modułów pozwalają na znaczne oszczędności miejsca. Mała podziałka oznacza także możliwość optymalizacji konstrukcji.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Moduł mocy, 1000 V, 100 A, Liczba biegunów: 2, Przyłącze zagniatane, złącze żeńskie, Wymagane otwory wtykowe: 2
Nr zam.	3157230000
Typ	HDC MHP 100 FC 2
GTIN (EAN)	4099987663458
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	34 mm	Głębokość (cale)	1.3386 inch
Wysokość	50.9 mm	Wysokość (cale)	2.0039 inch
Szerokość	34 mm	Szerokość (cale)	1.3386 inch
Masa netto	18 g		

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Liczba biegunów	2	Klasa palności wg UL 94	V-0
Opór izolacji	1012 Ω	Cykle wpinania	≥ 500
Typ	złącze żeńskie	Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	3	Materiał podstawowy	Poliwęglan, wzmacniony włóknem szklanym
Typoszereg	ModuPlug	Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	1000 V
Napięcie pomiarowe według UL/CSA	600 V	Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	8 kV
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	100 A	Wymagane otwory wtykowe	2

Dane połączenia ochronnego

Rodzaj przyłącza PE złącze śrubowe nad ramą modułu

Wersja


Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	35 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	10 mm ²		

Klasyfikacje


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

Rysunki

Krzywa obciążalności prądowej



Rysunek



HDC MHP 100 FC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

100 A styki zaprasowywane



Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MHP100 F 10 2	Wersja
Nr zam.	3157270000	złącze żeńskie, Srebro, 10 - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663496	
Ilość	10 ST	
Typ	HDC MHP100 F 16 2	Wersja
Nr zam.	3157280000	złącze żeńskie, Srebro, 16 - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663502	
Ilość	10 ST	
Typ	HDC MHP100 F 25 2	Wersja
Nr zam.	3157290000	złącze żeńskie, Srebro, 25 - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663519	
Ilość	10 ST	
Typ	HDC MHP100 F 35 2	Wersja
Nr zam.	3157300000	złącze żeńskie, Srebro, 35 - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663526	
Ilość	10 ST	

Narzędzia do usuwania styków



Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi do zagniatania, usuwania styków oraz do kabli światłowodowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MHP100 REMOVAL TOOL	Wersja
Nr zam.	1480380000	ModuPlug, Narzędzie do demontażu styków
GTIN (EAN)	4050118288933	
Ilość	1 ST	