

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Uchwyt bezpiecznika fotowoltaicznego do aplikacji PV
Do zastosowań w rozdzielnicach fotowoltaicznych DC
do 1500 VMontaż na szynie DINDo stosowania z cylindrycznymi łącznikami bezpiecznika od 15 A do 32 A –
10 x 85 mm gPV

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Fotowoltaika, Uchwyt bezpiecznika, 1500 V, 10x85, z LED
Nr zam.	3164270000
Typ	FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED
GTIN (EAN)	4099987800310
Ilość	10 szt.

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	67 mm	Głębokość (cale)	2.6378 inch
Wysokość	125 mm	Wysokość (cale)	4.9212 inch
Szerokość	22.2 mm	Szerokość (cale)	0.874 inch
Masa netto	99 g		

Temperatury

długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	90 °C
---	---	-------

Dane techniczne uchwyty bezpiecznika

wkładka bezpiecznikowa	10 x 85 mm	Barwny	Jasnoniebieski
wskaźnik	LED	Uchwyt do bezpiecznika (uchwyt wkładki)	obrotowy
max. prąd	32 A	Liczba potencjałów	1
Rozpraszanie mocy, maks.	6.5 W	Szyna montażowa	TS 35
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV	Kategoria przepięciowa	III
rodzaj montażu	TS 35		

przyłącze uchwyty bezpiecznika

liczba przyłączy	2	Długość odizolowania	9.5 mm
Moment obrotowy dociągający, maks.	2.5 Nm	Moment obrotowy dociągający, min.	2 Nm
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Materiał przewodowy	miedź
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 6	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 17 maks.	
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	1 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 16 mm ² drutu, maks.	
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min.	1 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks.	16 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.	1 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.	16 mm ²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.	1 mm ²	Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.	16 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Akcesoria

www.weidmueller.com

10x85 gPV



Cylindryczne wkłady bezpieczników gPV 10×85 zostały stworzone w celu zapewnienia kompaktowego, bezpiecznego i taniego zabezpieczenia modułów fotowoltaicznych (zabezpieczenie połowe) dla napięć sięgających 1 500 DC. Zapewniają one zabezpieczenie zarówno przed przeciążeniem, jak i przed zwarcie (klasa gPV zgodnie z wymaganiami standardów IEC60269-6 i UL248-19).

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FUSE WSFL 10X85 15A 1K5...	Wersja
Nr zam.	4000002597	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 10x85,
GTIN (EAN)	8430243419611	gPV, 15 A
Ilość	50 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 16A 1K5...	Wersja
Nr zam.	4000002609	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 10x85,
GTIN (EAN)	8430243419628	gPV, 16 A
Ilość	5 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 20A 1K5...	Wersja
Nr zam.	4000002610	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 10x85,
GTIN (EAN)	8430243419635	gPV, 20 A
Ilość	50 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 25A 1K5...	Wersja
Nr zam.	4000002611	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 10x85,
GTIN (EAN)	8430243419642	gPV, 25 A
Ilość	50 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 30A 1K5...	Wersja
Nr zam.	4000005431	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 10x85,
GTIN (EAN)	8430243440424	gPV, 30 A
Ilość	50 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 32A 1K5...	Wersja
Nr zam.	4000002612	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 10x85,
GTIN (EAN)	8430243419659	gPV, 32 A
Ilość	5 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 35A 1K5...	Wersja
Nr zam.	3164280000	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 10x85,
GTIN (EAN)	4099987800327	gPV, 35 A
Ilość	5 ST	