

CXI LABEL FLAP S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	CUBESERIES, Etykieta
Nr zam.	3169130000
Typ	CXI LABEL FLAP S
GTIN (EAN)	4099987828048
Ilość	100 szt.

CXI LABEL FLAP S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	6 mm	Głębokość (cale)	0.2362 inch
Wysokość	10.3 mm	Wysokość (cale)	0.4055 inch
Szerokość	15.9 mm	Szerokość (cale)	0.626 inch
Masa netto	0.01 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna
---------------------------	----------------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Wykonanie	wtykowy	Barwny	biały
-----------	---------	--------	-------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

CXI LABEL FLAP S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

biały



Dzięki technologii termotransferowej, etykiety THM zapewniają wspaniałą jakość druku. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Dostępne są wysokiej jakości etykiety poliestrowe w różnych kolorach lub tańsze etykiety papierowe. Automatyczne pozycjonowanie etykiet w drukarce gwarantuje idealne wypośrodkowanie druku na każdej etykiecie.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	THM MT30X 12/6 WS	Wersja
Nr zam.	2466760000	THM, Oznaczniki urządzeń, 6 x 12 mm, biały
GTIN (EAN)	4050118480887	
Ilość	1 ST	

żółty




Dzięki technologii termotransferowej, etykiety THM zapewniają wspaniałą jakość druku. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Dostępne są wysokiej jakości etykiety poliestrowe w różnych kolorach lub tańsze etykiety papierowe. Automatyczne pozycjonowanie etykiet w drukarce gwarantuje idealne wypośrodkowanie druku na każdej etykiecie.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	THM MT30X 12/6 GE	Wersja
Nr zam.	1391390000	THM, Oznaczniki urządzeń, 6 x 12 mm, żółty
GTIN (EAN)	4050118191523	
Ilość	1 ST	

LM MT300 12X6



Etykiety przylepne z poliestru do drukarek laserowych w formacie DIN A4 wytrzymały na ścieranie. Bardzo odporne na wysokie temperatury. Do oznaczania wszelkiego rodzaju urządzeń rozdzielczych i modułów. Możliwość opisywania także długopisem lub flamastrem STI.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LM MT300 12/6 GE	Wersja
Nr zam.	1882910000	LaserMark, Oznaczniki urządzeń, 6 x 12 mm, żółty
GTIN (EAN)	4032248487004	
Ilość	10 ST	