

HDC MHP 300 FC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Uniwersalny

Cztery różne wielkości modułów pozwalają na znaczne oszczędności miejsca. Mała podziałka oznacza także możliwość optymalizacji konstrukcji.

Ogólne dane zamówieniowe



Wersja	Moduł, 1000 V, 300 A, Liczba biegunów: 1, Przyłącze zagniatane, złącze żeńskie, Wymagane otwory wtykowe: 1.5
Nr zam.	3187680000
Typ	HDC MHP 300 FC
GTIN (EAN)	4099987958776
Ilość	1 szt.

HDC MHP 300 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



HDC MHP 300 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria**300 A styki zaprasowywane**

Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MHP300 F 95	Wersja
Nr zam.	3187710000	złącze żeńskie, Srebro, 95 - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4099987958837	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MHP300 F 120	Wersja
Nr zam.	3187720000	złącze żeńskie, Srebro, 120 - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4099987958851	
Ilość	1 ST	