

HDC MHE 6 TSC FP


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Uniwersalny

Cztery różne wielkości modułów pozwalają na znaczne oszczędności miejsca. Mała podziałka oznacza także możliwość optymalizacji konstrukcji.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Moduł, 100 V, 20 A, Liczba biegunów: 6, PUSH IN z akuatorem, złącze żeńskie, Wymagane otwory wtykowe: 2
Nr zam.	3193730000
Typ	HDC MHE 6 TSC FP
GTIN (EAN)	4099987981071
Ilość	1 szt.

HDC MHE 6 TSC FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



Wymiary i masa

Głębokość	34 mm	Głębokość (cale)	1.3386 inch
Wysokość	45.8 mm	Wysokość (cale)	1.8031 inch
Szerokość	33.8 mm	Szerokość (cale)	1.3307 inch
Długość	29.2 mm	Długość (cale)	1.1496 inch
Masa netto	17 g		

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C

Dane ogólne

Liczba biegunów	6	Klasa palności wg UL 94	V-0
Cykle wpinania	≥ 500	Typ	złącze żeńskie
Kategoria przepięciowa	III	Stopień zanieczyszczenia	3
Materiał podstawowy	Poliwęglan	Typoszereg	ModuPlug
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	100 V	Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	6 kV
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	20 A	Wymagane otwory wtykowe	2

Dane połączenia ochronnego

Rodzaj przyłącza PE złącze śrubowe nad ramą modułu

Wersja

przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 20 maks.		Rodzaj przyłącza	PUSH IN z aktuatorem
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 12		Przekrój przyłącza przewodu, maks.	4 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min. 1.5 mm ²			

zestyk mocy

Długość zdejmowania izolacji zgodnie ze średnicą kabla | Długość zdejmowania izolacji 8.00 mm

Klasyfikacje




ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHE 6 TSC FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com




HDC MHE 6 TSC FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Akcesoria

www.weidmueller.com

Standardowe



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MF 6B AB	Wersja
Nr zam.	1428920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MF 6B BA	Wersja
Nr zam.	1428940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MF 10B AC	Wersja
Nr zam.	1428960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MF 10B CA	Wersja
Nr zam.	1428980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MF 16B AD	Wersja
Nr zam.	1429010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MF 16B DA	Wersja
Nr zam.	1429030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MF 24B AF	Wersja
Nr zam.	1429050000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MF 24B FA	Wersja
Nr zam.	1429070000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
Ilość	1 ST	


HDC MHE 6 TSC FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Akcesoria

www.weidmueller.com

Z długim stykiem prowadzącym



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MFGL 10B AC	Wersja
Nr zam.	2736990000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MFGL 6B AB	Wersja
Nr zam.	2736970000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MFGL 24B FA	Wersja
Nr zam.	2737040000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
Ilość	1 ST	

Z krótkim stykiem prowadzącym



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MFGL 10B AC	Wersja
Nr zam.	2736990000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MFGL 6B AB	Wersja
Nr zam.	2736970000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MFGL 24B FA	Wersja
Nr zam.	2737040000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
Ilość	1 ST	

HDC MHE 6 TSC FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria


Z długim stykiem prowadzącym



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MFGL 16B DA	Wersja	
Nr zam.	2737020000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
Ilość	1 ST		

Z krótkim stykiem prowadzącym



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MFGL 16B DA	Wersja	
Nr zam.	2737020000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
Ilość	1 ST		

Z długim stykiem prowadzącym



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MFGL 16B AD	Wersja	
Nr zam.	2737010000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823066		
Ilość	1 ST		


HDC MHE 6 TSC FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Akcesoria

www.weidmueller.com

Z krótkim stykiem prowadzącym



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MFGS 6B AB	Wersja
Nr zam.	2736890000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MFGS 24B FA	Wersja
Nr zam.	2736960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MFGS 10B AC	Wersja
Nr zam.	2736910000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
Ilość	1 ST	

Z długim stykiem prowadzącym



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MFGL 24B AF	Wersja
Nr zam.	2737030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MFGL 10B CA	Wersja
Nr zam.	2737000000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
Ilość	1 ST	


HDC MHE 6 TSC FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria


Z krótkim stykiem prowadzącym



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MFGS 6B BA	Wersja
Nr zam.	2736900000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822267	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MFGS 10B CA	Wersja
Nr zam.	2736920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822281	
Ilość	1 ST	

Z długim stykiem prowadzącym



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MFGL 6B BA	Wersja
Nr zam.	2736980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822908	
Ilość	1 ST	