


FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Uchwyt bezpiecznika fotowoltaicznego do aplikacji PV
Do zastosowań w rozdzielnicach fotowoltaicznych DC
do 1500 VMontaż na szynie DINDo stosowania z cylindrycznymi łącznikami bezpiecznika od 15 A do 32 A –
10 x 85 mm gPV

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Fotowoltaika, Uchwyt bezpiecznika, 1500 V, 10x85
Nr zam.	4000002613
Typ	FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V
GTIN (EAN)	8430243419512
Ilość	10 szt.

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	67 mm	Głębokość (cale)	2.6378 inch
Wysokość	125 mm	Wysokość (cale)	4.9212 inch
Szerokość	22.2 mm	Szerokość (cale)	0.874 inch
Masa netto	10 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-50°C to +90°C	długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	90 °C	

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne uchwytu bezpiecznika

wkładka bezpiecznikowa	10 x 85 mm	Barwny	Jasnoniebieski
wskaźnik	bez LED	Uchwyt do bezpiecznika (uchwyt wkładki)	obrotowy
max. prąd	32 A	Liczba potencjałów	1
Rozpraszanie mocy, maks.	6.5 W	Szyna montażowa	TS 35
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV	Kategoria przepięciowa	III
rodzaj montażu	TS 35		

przyłącze uchwytu bezpiecznika

liczba przyłączy	2	Długość odizolowania	9.5 mm
Moment obrotowy dociągający, maks.	2.5 Nm	Moment obrotowy dociągający, min.	2 Nm
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Materiał przewodowy	miedź
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 6	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 17 maks.	
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	1 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 16 mm ² drutu, maks.	
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min.	1 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks.	16 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.	1 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.	16 mm ²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.	1 mm ²	Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.	16 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Akcesoria

www.weidmueller.com

10x85 gPV



Cylindryczne wkłady bezpieczników gPV 10×85 zostały stworzone w celu zapewnienia kompaktowego, bezpiecznego i taniego zabezpieczenia modułów fotowoltaicznych (zabezpieczenie połowe) dla napięć sięgających 1 500 DC. Zapewniają one zabezpieczenie zarówno przed przeciążeniem, jak i przed zwarcie (klasa gPV zgodnie z wymaganiami standardów IEC60269-6 i UL248-19).

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FUSE WSFL 10X85 15A 1K5...	Wersja
Nr zam.	4000002597	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 10x85,
GTIN (EAN)	8430243419611	gPV, 15 A
Ilość	50 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 16A 1K5...	Wersja
Nr zam.	4000002609	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 10x85,
GTIN (EAN)	8430243419628	gPV, 16 A
Ilość	5 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 20A 1K5...	Wersja
Nr zam.	4000002610	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 10x85,
GTIN (EAN)	8430243419635	gPV, 20 A
Ilość	50 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 25A 1K5...	Wersja
Nr zam.	4000002611	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 10x85,
GTIN (EAN)	8430243419642	gPV, 25 A
Ilość	50 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 30A 1K5...	Wersja
Nr zam.	4000005431	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 10x85,
GTIN (EAN)	8430243440424	gPV, 30 A
Ilość	50 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 32A 1K5...	Wersja
Nr zam.	4000002612	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 10x85,
GTIN (EAN)	8430243419659	gPV, 32 A
Ilość	5 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 35A 1K5...	Wersja
Nr zam.	3164280000	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 10x85,
GTIN (EAN)	4099987800327	gPV, 35 A
Ilość	5 ST	