

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Uchwyt bezpiecznika fotowoltaicznego do aplikacji PV
Do zastosowań w rozdzielnicach fotowoltaicznych DC
do 1500 V Montaż na szynie DIN Do stosowania z cylindrycznymi łącznikami bezpiecznika od 30 A do 80 A –
22 x 58 mm gPV

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Fotowoltaika, Uchwyt bezpiecznika, 1500 V, 22x58, bez LED
Nr zam.	4000003740
Typ	FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A
GTIN (EAN)	8430243427135
Ilość	6 szt.

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	76.8 mm	Głębokość (cale)	3.0236 inch
Wysokość	126 mm	Wysokość (cale)	4.9606 inch
Szerokość	35.6 mm	Szerokość (cale)	1.4016 inch
Masa netto	100 g		

Temperatury

długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	90 °C
---	---	-------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne uchwyty bezpiecznika

wkładka bezpiecznikowa	22 x 58 mm	Barwny	biały
wskaźnik	bez LED	Uchwyt do bezpiecznika (uchwyt wkładki)	obrotowy
max. prąd	80 A	Liczba potencjałów	1
Rozpraszanie mocy, maks.	12.5 W	Szyna montażowa	TS 35
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV	Kategoria przepięciowa	III
rodzaj montażu	TS 35		

przyłącze uchwyty bezpiecznika

liczba przyłączy	2	Długość odizolowania	14 mm
Moment obrotowy dociągający, maks.	2.8 Nm	Moment obrotowy dociągający, min.	2 Nm
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Materiał przewodowy	miedź
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 17	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 2 maks.	
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	1 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 35 mm ² drutu, maks.	
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min.	1 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks.	35 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.	1 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.	35 mm ²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.	1 mm ²	Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.	35 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

22x58 gPV



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FUSE WSFL 22X58 35A 1K5...	Wersja
Nr zam.	2865970000	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 22x58,
GTIN (EAN)	4064675602415	gPV, 35 A
Ilość	10 ST	
Typ	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5...	Wersja
Nr zam.	4000003732	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 22x58,
GTIN (EAN)	8430243427142	gPV, 40 A
Ilość	10 ST	
Typ	FUSE WSFL 22X58 50A 1K5...	Wersja
Nr zam.	4000003733	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 22x58,
GTIN (EAN)	8430243427159	gPV, 50 A
Ilość	10 ST	
Typ	FUSE WSFL 22X58 65A 1K5...	Wersja
Nr zam.	4000003734	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 22x58,
GTIN (EAN)	8430243427166	gPV, 65 A
Ilość	10 ST	
Typ	FUSE WSFL 22X58 70A 1K5...	Wersja
Nr zam.	2873890000	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 22x58,
GTIN (EAN)	4064675647652	gPV, 70 A
Ilość	10 ST	
Typ	FUSE WSFL 22X58 75A 1K5...	Wersja
Nr zam.	2870900000	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 22x58,
GTIN (EAN)	4064675636458	gPV, 75 A
Ilość	10 ST	